

Klauke®**Nożyce do kabli z przełożeniem, długość całkowita: 570 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	730500 570
GTIN	4012078034333
Klasa artykułu	76C

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi i przełożeniem przegubowym. Uchwyt z rurki stalowej, nasadki z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.
do wiązek przewodów o \varnothing : 26 mm
do przewodów pojedynczych: 100 mm²

Opis techniczny

do przewodów pojedynczych	100 mm ²
długość całkowita	570 mm
do wiązek przewodów o \varnothing	26 mm
Uchwyt	Uchwyty z tworzywa sztucznego, szorstkie
obsługa	mechaniczne, oburęczne
materiał	Ramiona: rura stalowa
ze sprężyną rozwierającą	nie
główki skrawające wymienne	tak

Akcesoria

Główki nożowe zamienne, do nożyc do kabli długość całkowita 570 mm

730510 570