

Klauke®**Nożyce do kabli z przełożeniem, długość całkowita: 930 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	730500 930
GTIN	4012078034357
Klasa artykułu	76C

Opis**Wykonanie:**

Szczęki z ostrzami sierpowymi i przełożeniem przegubowym. Uchwyt z rurki stalowej, nasadki z tworzywa sztucznego. Uchwyty wykręcane.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.
do wiązek przewodów o \varnothing : 38 mm
do przewodów pojedynczych: 500 mm²

Opis techniczny

do wiązek przewodów o \varnothing	38 mm
długość całkowita	930 mm
do przewodów pojedynczych	500 mm ²
Uchwyt	Uchwyty z tworzywa sztucznego, szorstkie
obsługa	mechaniczne, oburęczne
materiał	Ramiona: rura stalowa
ze sprężyną rozwierającą	nie
głowice skrawające wymienne	tak

Aksesoria

Główki nożowe zamienne, do nożyc do kabli długość całkowita 930 mm

730510 930