



Małe nożyce do kabli z nasadkami na uchwyt z 2 rodzajów mater. izolowane wg VDE, długość całkowita: 165 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	730350 165
GTIN	4003773039648
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z **izolacją do 1000 Volt wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.

uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

Materiał:

Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.

wydajność skrawania: 50 mm²

możliwość cięcia do Ø: 15 mm

Opis techniczny

długość całkowita	165 mm
wydajność skrawania	50 mm ²
możliwość cięcia do Ø	15 mm
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
obsługa	mechaniczne, jednoręczne

material	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
ze sprężyną rozwierającą	nie