



Nożyce do kabli z przełożeniem, do kabli o \varnothing : 32mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	731100 32
GTIN	4003773043935
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi i mechanizmem przekładniowym (obsługa jednoręczna). Dzięki podwójnemu prowadzeniu noży ostrza nie rozchodzą się.

Zastosowanie:

Do równego i czystego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych (również linek). Nie stosować do drutu stalowego, twardych stopów aluminium i ciągnionej na zimno (nieżarzonej) miedzi.

Materiał:

Nóż ze stali specjalnej, uchwyt z blachy stalowej z nasadkami.

wskazówka:

Przy kablach pojedynczych wydajność cięcia jest mniejsza o ok. 30%.

Opis techniczny

do kabli o \varnothing	32 mm
do cięcia wiązek przewodów do	240 mm ²
długość całkowita	250 mm
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa

obsługa	mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki
materiał	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
Rodzaj produktu	Nożyce

Akcesoria

Ostrza przechylne ze śrubą i nakrętką Pasują do Ø
przewodu 32 mm

731130 32