



## Małe nożyce do kabli z nasadkami na uchwyt z 2 rodzajów mater. izolowane wg VDE, długość całkowita: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	730350 200
GTIN	4003773026761
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty z **izolacją do 1000 Volt wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.

uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału. Wielofunkcyjne dzięki podwójnym ostrzom.

#### Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

#### Materiał:

**Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.**

wydajność skrawania: 70 mm<sup>2</sup>

możliwość cięcia do Ø: 20 mm

### Opis techniczny

możliwość cięcia do Ø	20 mm
długość całkowita	200 mm
wydajność skrawania	70 mm <sup>2</sup>
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
obsługa	mechaniczne, jednoręczne

material	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
ze sprężyną rozwierającą	nie