



## Nożyce do kabli z przełożeniem izolowane wg VDE, do kabli o $\varnothing$ : 32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	731150 32
GTIN	4003773026884
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Szczęki z ostrzami sierpowymi i mechanizmem przekładniowym (obsługa jednoręczna). Dzięki podwójnemu prowadzeniu noży ostrza nie rozchodzą się.

**izolacja do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Zastosowanie:

Do równego i czystego przecinania kabli aluminiowych i miedzianych (również linek). Nie stosować do drutu stalowego, twardych stopów aluminium i ciągnionej na zimno (nieżarzonej) miedzi.

#### Materiał:

Nóż ze stali specjalnej, uchwyt z blachy stalowej z nasadkami.

#### wskazówka:

Przy kablach pojedynczych wydajność cięcia jest mniejsza o ok. 30%.

do cięcia wiązek przewodów do: 240 mm<sup>2</sup>

### Opis techniczny

do kabli o $\varnothing$	32 mm
długość całkowita	250 mm
do cięcia wiązek przewodów do	240 mm <sup>2</sup>
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
obsługa	mechaniczna, jednoręczna, zasada grzechotki
materiał	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.

---

## Akcesoria

Ostrza przechylne ze śrubą i nakrętką Typ 32	731130 32
--	-----------