

**BAUDAT****Nożyce dźwigniowe do cięcia linek stalowych i kabli, długość całkowita: 720mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	731720 720
GTIN	2050001009357
Klasa artykułu	76C

## Opis

**Wykonanie:**

Ostrza o sierpowatym kształcie zapewniają dokładne cięcie. Noże pokryte powłoką zabezpieczającą przed przyklejaniem PTFE, ze specjalnie hartowanymi ostrzami.

**Zalety:**

Bardzo duża stabilność przy małej masie.

**Zastosowanie:**

Do cięcia linek metalowych, prętów stalowych, kabli miedzianych i aluminiowych.

**Materiał:**

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ulepszonej cieplnie. Ramiona ze stali szlachetnej z uchwytami z tworzywa sztucznego.

## Opis techniczny

długość całkowita	720 mm
do linek stalowych do 1800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	14 mm
do kabli do	100 mm <sup>2</sup>
do linek stalowych / prętów okrągłych miękkich o Ø	16 mm
Rodzaj produktu	Szczypce tnące