



Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips® z zaciskiem do drutu, KW, długość całkowita: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	726590 125
GTIN	4003773035398
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiał:

Ze stali nierdzewnej (INOX).

skos ostrza: Bez fazki ostrza

materiał: Stal stopowa, INOX

szerokość główki: 13,5 mm

długość robocza: 9 mm

do cięcia drutu miedzianego do \varnothing : 0,2 - 1,6 mm

do cięcia średnio twardego drutu stalowego: 0,2 - 1 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu miedzianego do \varnothing	0,2 - 1,6 mm
szerokość główki	13,5 mm
długość całkowita	125 mm
długość robocza	9 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego	0,2 - 1 mm

skos ostrza	Bez fazki ostrza
materiał	Stal stopowa, INOX
norma	DIN ISO 9654
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 54 HRC).
Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
z zaciskiem do drutu	tak