



Wkrętaki do nakrętek rowkowych, Ø grotu: 3mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	666600 3
GTIN	7610733086344
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot rurkowy ze szczególnie głęboką końcówką do wystających sworzni.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 546.

Materiał:

Grot ze stopu specjalnego PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana.

Opis techniczny

długość grotu	60 mm
Ø grotu	3 mm
Ø otworu	1,5 mm
długość całkowita	135 mm
do nakrętek	M1,2; M1,4
grubość czopu a	0,4 mm
Seria	Classic
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Nakrętka czołowa okrągła rowkowa
Rodzaj produktu	Wkrętaki