

**Wkrętaki do nakrętek rowkowych, Ø grotu: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	666600 4
GTIN	7610733086351
Klasa artykułu	63E

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot rurkowy ze szczególnie głęboką końcówką do wystających sworzni.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 546.

Materiał:

Grot ze stopu specjalnego PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana.

Opis techniczny

długość grotu	70 mm
do nakrętek	M1,7; M2
Ø grotu	4 mm
Ø otworu	2,2 mm
grubość czopu a	0,5 mm
długość całkowita	155 mm
Seria	Classic
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Nakrętka czołowa okrągła rowkowa
Rodzaj produktu	Wkrętaki