

HOLEX®**Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 750 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	732000 750
GTIN	4045197166852
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Szczęki z przełożeniem i śrubą regulacyjną. Stabilne, lakierowane ramiona rurkowe z uchwytami gumowymi.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o wytrzymałości do ok. 1200 N/mm².

Materiał:

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

Część zamienna:

zob. nr 732040.

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm² do Ø: 12 mm

do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm²: 8 mm

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	12 mm
długość całkowita	750 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ²	8 mm

Akcesoria

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 750 mm	732040 750
---	------------

