

**VBW****Nożyce do cięcia siatki zbrojeniowej, długość całkowita: 950mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	737200 950
GTIN	4005887426901
Klasa artykułu	73L

## Opis

### Wykonanie:

Mocna, specjalna główka nożowa z przełożeniem do cięcia siatek zbrojeniowych. Kuty łącznik ze śrubą regulacyjną do dokładnej regulacji noży, przykuty ogranicznik, lakierowane ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworzywa.

### Zastosowanie:

Do cięcia siatek zbrojeniowych i prętów okrągłych o wytrzymałości na rozciąganie do 1600 N/mm<sup>2</sup>.

### Materiał:

Główka nożowa ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie.

### Część zamienna:

Główka nożowa zamienna nr 737210, zapasowa śruba nr 737220, zapasowa śruba regulacyjna nr 737230.

### wskazówka:

Für das Trennen von Ø 8mm / 48HRC sollte mehrmals nachgesetzt werden.

## Opis techniczny

długość całkowita	950 mm
do prętów pojedynczych do 48 HRC lub 1 600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
do prętów podwójnych do 40 HRC lub 1 200 N/mm <sup>2</sup>	2×8 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
do prętów pojedynczych do 19 HRC lub 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

---

**Akcesoria**

Śruby zamienne z nakrętkami,3-elem. Typ 950	737220 950
Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 950 mm	737210 950
Śruba zamienna z nakrętką Typ 950	737230 950