

VBW ●**Nożyce dźwigniowe do sworzni UNIBOLT®, długość całkowita: 460 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	733500 460
GTIN	4005887563200
Klasa artykułu	73L

Opis**Wykonanie:**

Główka nożowa z przełożeniem i uniwersalnymi nożami. Precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych. Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem, lakierowane proszkowo ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów twor. sztucz.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o normalnej i wysokiej wytrzymałości, do 48 HRC (wytrzymałość na rozciąganie ok. 1600 N/mm

Materiał:

Noże ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Część zamienna:

Główica frezowa zamienna nr 734110.

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm² do Ø: 8 mm

do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm² do Ø: 6 mm

do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm² do Ø: 5 mm

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ² do Ø	6 mm
długość całkowita	460 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	8 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm ² do Ø	5 mm
wydajność skrawania	<48 HR
z ogranicznikiem	tak

oznaczenie producenta	UNIBOLT®
ostrze	hartowane indukcyjnie
materiał	Stal specjalna, kuta matrycowo
powierzchnia	z czerwonym lakierem
ze śrubą regulacyjną	tak

Akcesoria

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 460 mm

734110 460