

HOLEX®**Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 750 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	732040 750
GTIN	4045197166906
Klasa artykułu	72B

Opis

Materiał:

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

Pasuje do :

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 732000.

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm² do Ø: 12 mm

do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm²: 8 mm

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	12 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ²	8 mm