

**Wkrętaki do nakrętek rowkowych, Ø grotu: 2,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	666600 2,5
GTIN	7610733086337
Klasa artykułu	63E

**Opis****Wykonanie:**

**Uchwyt „Classic”** z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot rurkowy ze szczególnie głęboką końcówką do wystających sworzni.

**Zastosowanie:**

Do nakrętek rowkowych DIN 546.

**Materiał:**

Grot ze stopu specjalnego PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana.

**Opis techniczny**

długość całkowita	125 mm
do nakrętek	M1
grubość czopu a	0,3 mm
Ø otworu	1,2 mm
długość grotu	50 mm
Ø grotu	2,5 mm
Seria	Classic
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Nakrętka czołowa okrągła rowkowa
Rodzaj produktu	Wkrętaki