

**HOLEX®****Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 900 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	732040 900
GTIN	4045197166913
Klasa artykułu	72B

## Opis

**Materiał:**

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

**Pasuje do :**

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 732000.

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm<sup>2</sup> do Ø: 15 mm

do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm<sup>2</sup>: 9 mm

## Opis techniczny

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	15 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm