

**VBW****Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 840mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	738010 840
GTIN	4005887007278
Klasa artykułu	73L

## Opis

**Zastosowanie:**

Do cięcia płaskowników i kratownic stalowych o oczkach od 30×30 mm.

**Materiał:**

Noże ze stali wysokostopowej, kute matrycowo, ulepszone cieplnie i ostrza hartowane indukcyjnie.

**Pasuje do:**

Nożyce dźwigniowe do cięcia krutek stalowych nr 738000.

## Opis techniczny

dla płaskownika do 20 HRC	40×4 mm
Rodzaj produktu	Głowica noża