

VBW**Kleszcze do rur, Ø rury: 2cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	810100 2
GTIN	4005887266507
Klasa artykułu	83E

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, szerokie szczęki pod kątem 90°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana szczęki hartowane indukcyjnie.

Opis techniczny

Ø rury	2 cal
długość całkowita	560 mm
Rozstaw	75,5 mm
kąt szczęk	90 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Specjalna stal narzędziowa
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

Akcesoria

Nakrętki radełkowane Typ 2	810520 2
----------------------------	----------

