

VBW**Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 760mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	734110 760
GTIN	4005887002600
Klasa artykułu	73L

Opis

Materiał:

Noże ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 733500.

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	11 mm
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ² do Ø	9 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm ² do Ø	8 mm
Rodzaj produktu	Głowica noża