

VBW ●**Kleszcze do rur, Ø rury: 3 cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	810100 3
GTIN	4005887266606
Klasa artykułu	83E

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, szerokie szczęki pod kątem 90°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana szczęki hartowane indukcyjnie.

długość całkowita: 685 mm

Rozstaw: 106 mm

Opis techniczny

Rozstaw	106 mm
Ø rury	3 cal
długość całkowita	685 mm
kąt szczęk	90 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Specjalna stal narzędziowa

Akcesoria

Nakrętki radełkowane typ 2	810520 2
----------------------------	----------

