

**HOLEX****Kleszcze kątowe (wersja lekka), Ø rury: 1.1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810400 1.1/2
GTIN	4045197167019
Klasa artykułu	82A

**Opis****Wykonanie:**

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana.

**Opis techniczny**

Rozstaw	59 mm
długość całkowita	425 mm
Ø rury	1,1/2 cal
kąt szczęk	45 stopni
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych