

VBW ●**Kleszcze do rur, Ø rury: 4 cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	810100 4
GTIN	4005887266705
Klasa artykułu	83E

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, szerokie szczęki pod kątem 90°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana szczęki hartowane indukcyjnie.

długość całkowita: 815 mm

Rozstaw: 129 mm

Opis techniczny

Ø rury	4 cal
długość całkowita	815 mm
Rozstaw	129 mm
kąt szczęk	90 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Specjalna stal narzędziowa