



Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość, długość całkowita: 120 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	741000 120
GTIN	7610733005710
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Hartowane i odpuszczane w całości. Ostrze równomiernie hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia bez dodatkowego hartowania. Specjalnie **hartowana końcówka do pobijania** zapobiega rozszczepianiu się przecinaka. **Jakość specjalna**, tzn. najwyższa możliwa twardość (ok. 59 HRC) przy szczególnej udarności.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, powierzchnia chromowana. Powierzchnia chromowana. szerokość ostrza: 10 mm

Opis techniczny

szerokość ostrza	10 mm
długość całkowita	120 mm
masa	45 g

