

HOLEX®**Kleszcze do rur (wersja lekka), Ø rury: 1 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810200 1
GTIN	4045197166975
Klasa artykułu	82A

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, szerokie szczęki pod kątem 90°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana szczęki hartowane indukcyjnie.

długość całkowita: 300 mm

Rozstaw: 42 mm

Opis techniczny

Ø rury	1 cal
Rozstaw	42 mm
długość całkowita	300 mm
kąt szczęk	90 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Specjalna stal narzędziowa