

**Kleszcze do rur (wersja lekka), Ø rury: 1.1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810200 1.1/2
GTIN	4045197166982
Klasa artykułu	82A

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, szerokie szczęki pod kątem 90°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana szczęki hartowane indukcyjnie.

Opis techniczny

Rozstaw	59 mm
Ø rury	1.1/2 cal
długość całkowita	410 mm
kąt szczęk	90 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Specjalna stal narzędziowa
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych