

VBW ●**Kleszcze kątowe, Ø rury: 1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810300 1/2
GTIN	4005887269003
Klasa artykułu	83E

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana.

długość całkowita: 240 mm

Rozstaw: 29 mm

Opis techniczny

długość całkowita	240 mm
Rozstaw	29 mm
Ø rury	1/2 cal
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa

Akcesoria

Nakrętki radełkowe typ 1/2

810520 1/2