

VBW ●**Kleszcze kątowe, Ø rury: 1.1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810300 1.1/2
GTIN	4005887269201
Klasa artykułu	83E

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana.

długość całkowita: 425 mm

Rozstaw: 59 mm

Opis techniczny

Rozstaw	59 mm
długość całkowita	425 mm
Ø rury	1,1/2 cal
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa

Akcesoria

Nakrętki radełkowe typ 1.1/2

810520 1.1/2