

VBW ●**Kleszcze do rur, Ø rury: 1 cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	810100 1
GTIN	4005887266309
Klasa artykułu	83E

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, szerokie szczęki pod kątem 90°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana szczęki hartowane indukcyjnie.

długość całkowita: 300 mm

Rozstaw: 42 mm

Opis techniczny

długość całkowita	300 mm
Rozstaw	42 mm
Ø rury	1 cal
kąt szczęk	90 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Specjalna stal narzędziowa

Akcesoria

Nakrętki radełkowe typ 1

810520 1