

VBW**Kleszcze kątowe, Ø rury: 2cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	810300 2
GTIN	4005887269300
Klasa artykułu	83E

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana.

Opis techniczny

Rozstaw	76 mm
Ø rury	2 cal
długość całkowita	560 mm
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

Akcesoria

Nakrętki radełkowane Typ 2

810520 2