

**VBW** ●**Kleszcze do rur, Ø rury: 1.1/2 cal**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	810100 1.1/2
GTIN	4005887266408
Klasa artykułu	83E

## Opis

**Wykonanie:**

Typ szwedzki, szerokie szczęki pod kątem 90°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa, ulepszana szczęki hartowane indukcyjnie.

długość całkowita: 410 mm

Rozstaw: 59 mm

## Opis techniczny

Rozstaw	59 mm
długość całkowita	410 mm
Ø rury	1.1/2 cal
kąt szczęk	90 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Specjalna stal narzędziowa

## Akcesoria

Nakrętki radełkowane typ 1.1/2	810520 1.1/2
--------------------------------	--------------

