

**Wkrętaki do nakrętek rowkowych, Ø grotu: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	666600 11
GTIN	7610733086405
Klasa artykułu	63E

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot rurkowy ze szczególnie głęboką końcówką do wystających sworzni.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 546.

Materiał:

Grot ze stopu specjalnego PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana.

Opis techniczny

Ø grotu	11 mm
do nakrętek	M6
grubość czopu a	2,5 mm
Ø otworu	6,4 mm
długość całkowita	220 mm
długość grotu	110 mm
Seria	Classic
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Nakrętka czołowa okrągła rowkowa
Rodzaj produktu	Wkrętaki