

**Dociągacze do nitów, do nitów o Ø trzpienia: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	744600 5
GTIN	4049002002632
Klasa artykułu	73U

Opis**Wykonanie:**

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie **hartowane końcówki** zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

Norma:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.

grubość chwytu (maks.): 14 mm

długość całkowita: 110 mm

wielkość otworu: 6 mm

Opis techniczny

grubość chwytu (maks.)	14 mm
do nitów o Ø trzpienia	5 mm
długość całkowita	110 mm
wielkość otworu	6 mm