



Zestaw przecinaków i dobijaków w stojaku plastikowym, wysoka jakość, liczba narzędzi: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	745100 11
GTIN	7610733086870
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Przecinaki płaskie i wycinaki ślusarskie oraz dobijaki i punktaki z trzonkiem 8-kątnym, równomiernie hartowane, możliwe wielokrotne ostrzenie przecinaków. Specjalnie **hartowane końcówki** zapobiegają ich rozszczepianiu się.

Wysoka jakość = najwyższa twardość – ok. 59 HRC – przy szczególnej ciągliwości.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Zawartość:

Punktak: po 1 szt. 100×8; 120×10 mm

Przebijaki: Po 1 szt. Ø 2; 4; 5 mm

Przecinak płaski: po 1 szt. 130; 165; 180 mm

Przecinak krzyżowy: po 1 szt. 130; 165 mm

Rysik traserski, dwustronny: 1 szt.

Opis techniczny

liczba narzędzi	11
-----------------	----

Aksesoria

Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 2 mm	745300 2
Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 165 mm	741000 165
Punktaki, wysoka jakość, chromowane długość całkowita 100 mm	748900 100
Punktaki, wysoka jakość, chromowane długość całkowita 120/12 mm	748900 120/12
Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 130 mm	741000 130
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 5 mm	745300 5
Przecinaki krzyżowe dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 130 mm	741100 130
Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 180 mm	741000 180
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 4 mm	745300 4
Przecinaki krzyżowe dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 165 mm	741100 165