

**Zestaw przecinaków i dobijaków w stojaku plastikowym, liczba narzędzi: 6****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 745200 6 |
| GTIN | 4049002084447 |
| Klasa artykułu | 73U |

Opis**Wykonanie:**

Przecinaki płaskie i wycinaki ślusarskie oraz dobijaki i punktaki z trzonkiem 8-kątnym, równomiernie hartowane, możliwe wielokrotne ostrzenie przecinaków. Specjalnie **hartowane końcówki** zapobiegają ich rozszczepianiu się.

Norma:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia lakierowana.

Zawartość:

Przecinak płaski: po 1 szt. 125; 150 mm

Przecinak krzyżowy: 1 szt. 125 mm

Przebijaki: po 1 szt. 120×2; 150×3 mm

Punktak: 1 szt. 120×4 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------|------------|
| liczba narzędzi | 6 |
| Rodzaj produktu | Przecinaki |

Aksesoria

| | |
|--|---------------|
| Przecinak płaski długość całkowita 150 mm | 740500 150 |
| Punktaki, jakość standardowa, DIN 7250 długość całkowita 120/10 mm | 749000 120/10 |
| Przebijaki, wersja ciężka Ø końcówek 2 mm | 745500 2 |
| Przecinaki krzyżowe długość całkowita 125 mm | 740600 125 |
| Przecinak płaski długość całkowita 125 mm | 740500 125 |