



Wkrętaki dla elektryków, zestaw 6 - elementowy, do śrub płaskich i Phillips, w pełni izolowane, liczba wkrętaków: 4/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667070 4/2
GTIN	7610733204557
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu odpornego na uderzenia. Uchwyt i grot z **całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

w dostawie::

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich 663000 wielk. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Po 1 wkrętaku do Phillipsa nr 668370 wielk. 1 i 2.

1 **uchwyt zaciskowy** nr 667077 rozm. M.

Opis techniczny

liczba wkrętaków	6
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
Seria	Classic VDE
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Aksesoria

Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, Classiccałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 2

668370 2

Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, Classiccałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 1

668370 1

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 4 mm

663000 4

Uchwyty zaciskowe do mocowania na ścianie Typ M

667077 M

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 5,5 mm

663000 5,5

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 2,5 mm

663000 2,5

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, Classiccałkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm

663000 3,5