

**VBW** ●**Kleszcze kątowe, Ø rury: 1.1/2 cal**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Klasa artykułu	83E

## Opis

### Wykonanie:

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

**VBW** 3- lub 4-punktowy zacisk rury. Dzięki temu unika się ryzyka deformacji śrub 6-kątnych i przedmiotów płaskich. Powłoka z tworzywa sztucznego na ramionach **zapobiega ślizganiu się dłoni.**

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabiłone.

długość całkowita: 425 mm

Rozstaw: 75 mm

## Opis techniczny

długość całkowita	425 mm
Rozstaw	75 mm
Ø rury	1,1/2 cal
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powłoka z tworzywa sztucznego, zapobiegająca ślizganiu się
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa

kształt szwedzki

tak