

**Zestaw Kraftform Kompakt VDE, Liczba części: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	667260 18
GTIN	4013288191083
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt **Kraftform** z **wymiennymi grotami o długości 154 mm (wraz z kluczami do szaf rozdzielczych)**, **całkowicie izolowany do 1000 V wg. DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** oraz z próbnikiem napięcia (do 250 V wg VDE 0680/6) w mocnym, składanym pokrowcu tekstylnym zamykanym na rzepy i z pętlą na pasek.

Zawartość:

Groty płaskie: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Groty do wkrętów z główką Phillips: PH1 i PH2

Groty Pozidriv: PZ1 i PZ2

Groty do wkrętów Phillips i płaskich (profil uniwersalny): PH/S1 i PH/S2 (profil kombinowany)

Groty do wkrętów Pozidriv i płaskich (profil uniwersalny): PZ/S1 i PZ/S2 (profil kombinowany)

Czworokąt: 8 mm i 1/4 cala (89 mm długości)

Trójkątne: 9 mm (długość 89 mm)

Dwubródkowe: długość 89 mm

próbnik napięcia nr 665030: wielk. 3

Uchwyt Kraftform do grotów wymiennych nr 667411: wielk. 1

Opis techniczny

liczba części	18
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak Pozidriv

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 3-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 4-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz dwupiórowy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Uniwersalny profil grota do wkrętów Philips i z rowkiem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem
oznaczenie producenta	KK VDE 18 Universal 1
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
obrotowa nasadka	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Akcesoria

Uchwyt Kraftform VDE pojedynczy Typ 1

667411 1