

VBW**Kleszcze kątowe, Ø rury: 3cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810700 3
GTIN	4005887271204
Klasa artykułu	83E

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

VBW 3- lub 4-punktowy zacisk rury. Dzięki temu unika się ryzyka deformacji śrub 6-kątnych i przedmiotów płaskich. Powłoka z tworzywa sztucznego na ramionach **zapobiega ślizganiu się dłoni**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabielenie.

Opis techniczny

Rozstaw	120 mm
długość całkowita	700 mm
Ø rury	3 cal
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powlekane antypoślizgowym tworzywem sztucznym
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
kształt szwedzki	tak

Rodzaj produktu

Kleszcze do rur i pomp wodnych