

**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 1/2cal****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 810600 1/2 |
| GTIN | 4045197167033 |
| Klasa artykułu | 82A |

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

HOLEX ze szczękami w kształcie S, do 3-punktowego chwytania rur (tańszy model).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilione.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Rozstaw | 35 mm |
| Ø rury | 1/2 cal |
| długość całkowita | 240 mm |
| kąt szczęk | 45 stopni |
| metoda wykonania | Całkowicie odkuwane |
| obróbka cieplna szczęki | Hartowane indukcyjnie. |
| materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa |
| szczęka S | tak |
| kształt szwedzki | tak |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |

Akcesoria

Nakrętki radełkowe Typ 1/2

810520 1/2