

**Kleszcze kątowe z układem szybkiej regulacji, Ø rury: 1 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810750 1
GTIN	4049002099830
Klasa artykułu	86A

**Opis****Wykonanie:**

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane. Komfortowa praca dzięki opatentowanemu **mechanizmowi szybkiej regulacji** i zabezpieczeniu przed zakleszczeniem, chroniącemu przed zmiżdżeniem. Szczęki w kształcie S do 3-punktowego uchwycenia rury. Uchwyty z **powłoką z tworzywa sztucznego, zapobiegającą ślizganiu się w dłoni**.

**Norma:****DIN 5234****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilone.

**Opis techniczny**

Rozstaw	42 mm
Ø rury	1 cal
długość całkowita	325 mm
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powlekane antypoślizgowym tworzywem sztucznym
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
norma	DIN 5234
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

