

**Przecinaki murarskie płaskie, długość całkowita: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	742500 300
GTIN	4049002024092
Klasa artykułu	73U

Opis**Wykonanie:**

Stalowy, 8-kątny trzonek, hartowany i odpuszczany. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie **hartowana końcówka** do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:**DIN 7254 (flach)****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa hartowana na powietrzu, lakierowana zanurzeniowo na złoto.

szerokość ostrza: 26 mm

Ø chwytu: 16 mm

Opis techniczny

długość całkowita	300 mm
szerokość ostrza	26 mm
Ø chwytu	16 mm

Akcesoria

Uniwersalna osłona ochronna do przecinaka	742810
---	--------