

**Dociągacze do nitów, do nitów o Ø trzpienia: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	744600 4
GTIN	4024089057829
Klasa artykułu	73U

Opis**Wykonanie:**

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie **hartowane końcówki** zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

Norma:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.

grubość chwytu (maks.): 12 mm

długość całkowita: 100 mm

wielkość otworu: 4,5 mm

Opis techniczny

do nitów o Ø trzpienia	4 mm
grubość chwytu (maks.)	12 mm
wielkość otworu	4,5 mm
długość całkowita	100 mm