

HOLEX**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 1.1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810600 1.1/2
GTIN	4045197167057
Klasa artykułu	82A

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

HOLEX ze szczękami w kształcie S, do 3-punktowego chwytania rur (tańszy model).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilone.

Opis techniczny

Rozstaw	63 mm
długość całkowita	420 mm
Ø rury	1.1/2 cal
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
szczęka S	tak
kształt szwedzki	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

Akcesoria

Nakrętki radełkowe Typ 1.1/2

810520 1.1/2