

**HOLEX®**
**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 1.1/2 cal**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Klasa artykułu	82A

**Opis**
**Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

**HOLEX ze szczękami w kształcie S**, do 3-punktowego chwytania rur. Ramiona powleczone tworzywem sztucznym, **zapobiegającym ślizganiu się**.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilone.

długość całkowita: 425 mm

Rozstaw: 63 mm

**Opis techniczny**

Ø rury	1,1/2 cal
Rozstaw	63 mm
długość całkowita	425 mm
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powłoka z tworzywa sztucznego, zapobiegająca ślizganiu się
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
szczęka S	tak

kształt szwedzki

tak

---

## Akcesoria

Nakrętki radełkowane typ 1.1/2

810520 1.1/2