

HOLEX**Kleszcze obsł. jedną ręką, z uchwytem z żeliwa, Ø rury: 2.1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810850 2.1/2
GTIN	4045197377531
Klasa artykułu	82A

Opis**Wykonanie:**

Sprężynująca szczęka hakowa regulowana jest nakrętką po bokach znajduje się podziałka umożliwiająca szybkie nastawienie kleszczy do wymaganej Ø rury. ramię z perlitycznego **żeliwa ciągliwego**, lakierowane na czerwono.

Zastosowanie:

Sprężynująca szczęka daje możliwość pracy podobnej do zapadki. Podczas dociągania ramienia szczęki zaciskają się na rurze, po zwolnieniu ramienia szczęki automatycznie poluzniają się (obsługa jednoręczna).

Opis techniczny

długość całkowita	450 mm
Rozstaw	77 mm
Ø rury	2.1/2 cal
materiał uchwytu	Żeliwo ciągliwe perlityczne
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych