

HOLEX®**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 3 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810500 3
GTIN	4045197237491
Klasa artykułu	82A

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

HOLEX ze szczękami w kształcie S, do 3-punktowego chwytania rur. Ramiona powleczone tworzywem sztucznym, **zapobiegającym ślizganiu się**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilowane.

długość całkowita: 630 mm

Rozstaw: 110 mm

Opis techniczny

długość całkowita	630 mm
Rozstaw	110 mm
Ø rury	3 cal
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powłoka z tworzywa sztucznego, zapobiegająca ślizganiu się
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
szczeka S	tak

kształt szwedzki

tak

Akcesoria

Nakrętki radełkowane typ 2

810520 2