

VBW ●**Kleszcze kątowe, Ø rury: 1 cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	810700 1
GTIN	4005887270900
Klasa artykułu	83E

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

VBW 3- lub 4-punktowy zacisk rury. Dzięki temu unika się ryzyka deformacji śrub 6-kątnych i przedmiotów płaskich. Powłoka z tworzywa sztucznego na ramionach **zapobiega ślizganiu się dłoni**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabiłone.

długość całkowita: 315 mm

Rozstaw: 55 mm

Opis techniczny

długość całkowita	315 mm
Ø rury	1 cal
Rozstaw	55 mm
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powłoka z tworzywa sztucznego, zapobiegająca ślizganiu się
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa

kształt szwedzki

tak