



Wkrętaki Pozidriv z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip, wielkość gniazda krzyżowego: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667697 1
GTIN	7610733252855
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie wytrzymałej na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czernione.

Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.

uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

Objaśnienie:

ochrona przed ześlizgnięciem

Ergonomiczny, baryłkowaty kształt uchwytu, z przyczepną i przyjemną powierzchnią zapewnia niemęczącą pracę oraz przenoszenie dużych momentów obrotowych

Gładki, zaokrąglony kształt końcówki uchwytu zapobiega obtarciu dłoni

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

do śrub o \varnothing : 2,1 – 3 mm

długość grotu: 80 mm

długość całkowita: 175 mm

Opis techniczny

wielkość gniazda krzyżowego	1
do śrub o \varnothing	2,1 – 3 mm
długość grotu	80 mm
długość całkowita	175 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak Pozidriv