



## Szczypce do ściągania izolacji, chromowane, izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 728750 160    |
| GTIN             | 4003773021933 |
| Klasa artykułu   | 73F           |

### Opis

#### Wykonanie:

Odchylane szczęki z ostrzami w kształcie litery V (do maks. zewn. 5 mm). Przegub wkładany, bez luzów i ze sprężyną rozwierającą. Ze śrubą ustalającą do ustawiania przekroju poprzecznego. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, **izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

szczęki chromowane.

#### Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

### Opis techniczny

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| długość całkowita        | 160 mm                          |
| norma                    | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| kształt ostrzy           | Pryzma skrawająca               |
| Uchwyt                   | Tulejka wielokomponentowa       |
| materiał                 | Specjalna stal narzędziowa      |
| powierzchnia             | chromowane                      |
| ze sprężyną rozwierającą | tak                             |

|   |                |
|---|----------------|
| ze śrubą do regulacji na przekrój kabla | tak            |
| Rodzaj produktu                         | Szczypce tnące |