



Wkrętaki Pozidriv z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip, wielkość gniazda krzyżowego: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667697 3
GTIN	7610733252879
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie wytrzymałej na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czernione.

Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.

uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.

Objaśnienie:

ochrona przed ześlizgnięciem

Ergonomiczny, baryłkowany kształt uchwytu, z przyczepną i przyjemną powierzchnią zapewnia niemęczącą pracę oraz przenoszenie dużych momentów obrotowych

Gładki, zaokrąglony kształt końcówki uchwytu zapobiega obtarciu dłoni

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

do śrub o \varnothing : 5,3 – 7,2 mm

długość grotu: 150 mm

długość całkowita: 270 mm

Opis techniczny

wielkość gniazda krzyżowego	3
długość całkowita	270 mm
do śrub o \varnothing	5,3 – 7,2 mm
długość grotu	150 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak Pozidriv